


Distribuitor rotativ GF-1/4-1/8

Cod: 539291

FESTO

Distribuitor rotativ simplu, 1 intrare - 4 iesiri.

Trebuie folosit aer comprimat lubrifiat pentru actionari cu viteze mai mari de 1000 rpm. In caz de depozitare, la fiecare 300 de ore trebuie lubrifiat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	8 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Debit standard 1-2.1 (6->0)	1.730 l/min
Debit standard 1-2.X deschis (6->0)	4.050 l/min
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Utilizati un filtru de 5 µm atunci cand lucrati cu apa functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Cuplu de strangere maxim	2,8 Nm
Cuplul nominal de strangere	1,65 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Indicatie material	conform RoHS