


Conductor de legatura NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Cod: 539508

FESTO

pentru senzori de proximitate, transmitatori pozitie, comutatori presiune, senzori debit, senzori vizuali si inductivi.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| Caracteristica cablu | potrivit pentru lant de remorcare |
| Domeniul tensiunilor de operare AC | 30 V |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 30 V |
| capacitatea curent de sarcina | 1,7 A |
| grad de contaminare | 3 |
| tip de protectie | IP65 IP67 |
| moment maxim de strangere la racord | 0,3 Nm |
| raza min. de curbura a cablului | 30 mm |
| capete conductor de cablu | bucsa de capat pentru conductor |
| racord electric | Priza dreapta / cablu M5x0,5 / capat deschis 4 poli / 3 fire |
| structura cablului | 3x0,14 |
| diametrul cablului | 2,9 mm |
| lungimea cablului | 5 m |
| tipul de cablu | LifY11Y |
| sectiunea transversala a conductorului | 0,14 mm ² |
| tip fixare | cu piulita zimtuita cu piulita olandeza |
| Culori fire | albastru maro negru |
| culoare carcasa | negru |
| culoare invelis cablu | gri |
| informatii referitoare la material pentru piulita olandeza | alama nichelat |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru invelis de cablu | TPE-U(PU) |
| informatii material conectori | alama aurit |