

Regulator de presiune LR-1/4-DB-7-MINI



Cod: 539682

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Regulator cu comanda directa, presiune lucru pana la 7 bar, cu manometru.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
latime	44 mm
serie	DB
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	regulator cu manometru
Functie de regulator	cu aerisire secundara cu debit invers
Afisarea presiunii	cu manometru
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Histerezis presiune maxima	0,5 bar
Debit nominal	>= 1.300 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	150 g
tip fixare	Montare pe panou frontal montare in linie cu orificiu cu suport la alegere:
Racord manometru	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul butonului de reglaj	POM
Materialul carcasei	ranforsat PA