



# Filtru cu regulator de presiune LFR-1/8-DB-7-MINI-H

Cod: 539684

FESTO

Presiune de iesire max.7 bar, cu manometru, finete filtrare 40µ.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
latime	44 mm
serie	DB
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	semiautomat
structura constructiva	filtru - regulator cu manometru
functiune de regulator	cu aerisire secundara cu debit invers
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 7 bar
histerezis presiune max.	0,5 bar
debit nominal normal	>= 700 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
temperatura mediului	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
greutate produs	200 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu gaura de trecere cu suport - tip vinclu
racord manometru	G1/8
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
Informatie material buton rotativ	POM
informatii referitoare la material pentru filtru	PE
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA
informatii referitoare la material pentru pahar	PC