

Filtru regulator LFR-1/4-DB-7-MINI



Cod: 539685

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Presiune de iesire maxima 7 bar, cu manometru, finete filtrare 40µ.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
latime	44 mm
serie	DB
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	40 µm
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Filtru regulator cu manometru
Functie de regulator	cu aerisire secundara cu debit invers
Afisarea presiunii	cu manometru
Presiune de operare Mpa	0,15 ... 1 MPa
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Histerezis presiune maxima	0,5 bar
Debit nominal	>= 1.200 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	200 g
tip fixare	montare in linie cu orificiu cu suport la alegere:
Racord manometru	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul butonului de reglaj	POM
Materialul filtrului	PE
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul paharului	PC