


Priza MSSD-F-M16

Cod: 539710

FESTO

pentru bobine si ventile, oglinda de conectare standard industrial.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Frecventa de conectare	50
Priza de cablu	in unghi
Nota cu privire la priza de cablu	Rotativ 180°
Greutate produs	35 g
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare tip B conform standardului industrial, 11 mm
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Pe ventil magnetic cu surub central M3
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	6 A
Rezistenta la tensiune	2 kV
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Fiting de cablu	M16x1,5
Diametrul cablului	6 ... 8 mm
Sectiunea transversala a conductorului	<= 0,75 mm ²
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-20 ... 115 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	ranforsat PA
Culoare carcasa	negru
Materialul etansarilor	HNBR