


# Priza MSSD-E-M12

Cod: 539711

FESTO

pentru bobine si ventile, oglinda de conectare pentru ventile JMEH,  
MEH- si MOEH.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Frecventa de conectare	50
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	11 g
Conexiune electrica 1	Priza cu cot, design patrat, 3 pini, forma C
Conexiune electrica 2	clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 300 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	6 A
Fiting de cablu	M12
Diametru cablu permis	4 ... 6 mm
Sectiune transversala racord	0,75 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 115 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	ranforsat PA
Culoare carcasa	negru
Materialul etansarilor	HNBR