



# Adaptor pentru fieldbus FBA-CO-SUB-9-M12

Cod: 540324

FESTO

pentru conectarea la CANopen sau Device Net.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Protocol	CANopen DeviceNet
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	9
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	6
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	2x surub 4-40 UNC-2A
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 2, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	5
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Lungimea cablului	0,1 m
Diametrul cablului	6,3 mm
Structura cablului	4x0,34 ecranat
Sectiunea transversala a conductorului	0,34 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)