

# Amortizor de soc YSRW-DGC-40-GF

Cod: 540352

FESTO

pentru axe liniare DGC-G.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie                 | 40                                   |
| Amortizare                           | autoreglabil<br>Caracteristica soft  |
| pozitie instalare                    | Oricare                              |
| Detectarea pozitiei                  | fara                                 |
| Viteza maxima de impact              | 3 m/s                                |
| Mod de functionare                   | cu simpla actiune<br>prin apasare    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Temperatura mediului                 | -10 ... 80 °C                        |
| tip fixare                           | cu contrapiulita                     |
| Indicatie material                   | conform RoHS                         |
| Materialul tije                      | otel aliaj inalt                     |