


Cuplaj
EAMC-B-15-22-4-6
Cod: 540750

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	4 mm
Diametru de prindere 2	6 mm
marime de fabricatie	15
Lungime nominala	22 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	12.000 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	0,13 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	1 Nm
Greutate produs	6 g
Indicatie material	conform RoHS