


Set manometru DPA-40-10-MA-SET

Cod: 540781

FESTO

pentru multiplicator presiune



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 837-1
Marime nominala manometru	27
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	cu filet exterior
presiune de operare	10 bar
Clasa preciziei de masurare	4
Tip de protectie	IP43
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
pozitie instalare	Oricare
Conexiune pneumatica	R1/8
Greutate produs	16 g