

Unitate de actionare pentru robinet cu bila

VZPR-BPDH-22-R34R

Cod: 540875

FESTO

constand din actionarea pneumatica oscilanta DAPS, combinata cu un ventil cu sfera 2/2 VAPB in varianta inox.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
structura constructiva	ventil cu sfera cu 2 cai actionare oscilanta
tip de actionare	electric pneumatic
pozitie instalare	oricare
tip fixare	CNOMO cu filet interior
conectare armatura	Rp3/4
afisarea pozitiei de comutare	directia butonului = directia debitului
diametru nominal DN	20
Presiune operare actionare vana cu sfera	1 ... 8,4 bar
presiune nominala ventil	63
temperatura mediului	-20 ... 150 °C -20 ... 80 °C
indicatie material	contine substante cu LABS
aprobare pentru domeniul alimentar	nu
greutate produs	2.700 g
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3