

Combinatie de unitati de preparare aer MSB6N-1/2:H1N3M1-WP

Cod: 541467

FESTO

format din filtru, regulator de presiune, lubrifiant, placa de montare pe perete. Presiunea maxima la iesire 12 bar, filtru 40 µm, cu manometru, pahar din plastic cu protectie din plastic, purjare automata, directia curgerii de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor cu accesorii care pot fi inchise
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	40 µm
purjare	complet automat
Structura constructiva	regulator cu manometru filtru standard lubrifiant standard cu ceata de ulei
Protectie pahar	pahar de protectie din material plastic
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	2 ... 12 bar
Domeniu reglare presiune	1 ... 12 bar
Debit nominal	3.500 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Greutate produs	2.000 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	PC