



# Racord rapid T NEDU-M12D5-M12T4

Cod: 541596

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
frecventa de conectare	500
Domeniul tensiunilor de operare AC	250 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	250 V
tensiune nominala de operare AC	250 V
tensiune nominala de operare DC	60 V
capacitatea curent de sarcina	4 A
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-25 ... 85 °C
tip de protectie	IP65 IP67
temperatura mediului	-25 ... 85 °C
cuplul maxim de pornire	0,5 Nm
greutate produs	25,5 g
racord electric	conform EN 60947-5-2 fisa / doza M12x1 / M12x1 cu 4 poli / cu 4 poli Codat - A / Codat - A
tip fixare	insurubabil
culoare carcasa	negru
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama cromat nichelat
indicatie material	Fara cupru si PFTE
informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE-U(PU)-amplificat
informatii material conectori	alama aurit