


# Modul de ramificare MS12N-FRM-G

Cod: 541682

FESTO

pentru distributia aerului, fara supapa.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Modul de ramificare
presiune de operare	0 ... 20 bar
Debit standard in directia principala de curgere 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	3.000 g
Conexiune pneumatica 1	Modul baterie
Conexiune pneumatica 2	Modul baterie
Conexiune pneumatica 3	2 NPT
Conexiune pneumatica 4	1 NPT
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune