


Modul de pozitie intermediara DADM-DGC-25-A

Cod: 541700

FESTO

pentru axe liniare DGC si DGCI.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
Presiune de operare	36,25 ... 116 psi
Viteza maxima de impact	3 m/s
Timpul maxim de oscilatie	100 ms
Precizie de repetare	0,02 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	430 g
tip fixare	prins pe cilindru DGC
Conexiune pneumatica	QS-4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul surubului de oprire	otel zincat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul parghiei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul clemei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul piulitei	otel zincat
Ajustare fina	2 mm
Mod de functionare	cu actiune dubla