

Manometru MA-27-16-R1/8

Cod: 541733

FESTO

cu afisaj in bar si psi.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu afisaj [bar]	0 ... 16 bar
Zona de afisare	0 ... 232 psi
Marime nominala manometru	27
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
Presiune de operare Mpa	0 ... 1,6 MPa
presiune de operare	0 ... 16 bar
Presiune de operare	0 ... 232 psi
Factor sarcina alternativa	0,66
Clasa preciziei de masurare	4
Tip de protectie	IP43
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	R1/8
Materiale in contact cu mediul	ranforsat PA
Materialul dopului filetat	ranforsat PA
Materialul carcusei	PA
Materialul ecranului	PS
Culoare carcasa	negru
Greutate produs	8 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen
Scala	scala dubla bar (exterior) psi (intern)