

# Aparat de comanda FED-40


Cod: 541998

Produs in retragere de pe piata

FESTO

afisaj si unitate de control cu display LCD pentru conectarea la sisteme SPS, 4 taste pentru functiuni.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	53 mm
inaltime	109 mm
lungime	149 mm
Grosime max. panou	5 mm
Memorie utilizator	512 kByte
Numar utilizatori LED-uri	5
Numar taste functiuni	4
Numar taste sistem	7
Alarmer	1.024
Numar de sistem LEDs	4
Afisare	LDC monocrom cu iluminat de fundal
Dimensiune afisaj	4 x 20 caractere
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	120x32 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	0,25 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 50 °C
aprobare	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
greutate produs	1.000 g
Interfata PC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
Interfata programare	9,6 kBd
Interfata PLC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS
software de programare	FED Designer 6.06 sau mai mult
Certificat ATEX in afara UE	NEC 500 Class I, Div. 2