


Robinet cu bila

VZBA-R34-63-32T-F0405-R

Cod: 542012

FESTO

in varianta inox, robinet cu bila cu 3 cai cu filet interior, canal T la 90° si 180°, cu interfata ISO 5211 pentru montaj pe actionari DRD, DRE si DAPS.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
structura constructiva	ventil cu sfera cu 3 cai Canal in T
tip de actionare	mecanic
principiu de etansare	moale
tip fixare	montare in linie
conectare armatura	Rp3/4
afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = sens de curgere
forma gaurii de flansa	F04 F05
Diametru interior	15 mm
diametru nominal DN	20
actionare manuala auxiliara	fara
directia de curgere	reversibil
presiune nominala ventil	63
moment de actionare	11 Nm
mediu de operare	Inert gases Neutral fluids
temperatura mediului	-10 ... 140 °C
Debit Kv canal T unghiular	4,8 m3/h
Debit Kv canal T drept	8,3 m3/h
Toleranta debit Kv	+/- 20 %
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
cod material carcasa	1.4408
informatii referitoare la material pentru etansari	PTFE
Informatie material bila	otel inoxidabil inalt aliat
cod material sfera	1.4401
informatii referitoare la material pentru arbore	otel inoxidabil inalt aliat
cod referitor la material pentru arbore	1.4401
greutate produs	1.000 g
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente de presiune
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3