



# Robinet cu bila

## VZBA-R1-63-32T-F0405-R

Cod: 542014

FESTO

in varianta inox, robinet cu bila cu 3 cai cu filet interior, canal T la 90° si 180°, cu interfata ISO 5211 pentru montaj pe actionari DRD, DRE si DAPS.



### Fisa tehnica

| Caracteristica                                     | valoare  |
|--|--|
| structura constructiva                             | ventil cu sfera cu 3 cai<br>Canal in T                     |
| tip de actionare                                   | mecanic  |
| principiu de etansare                              | moale  |
| tip fixare   | montare in linie   |
| conectare armatura                                 | Rp1  |
| afisarea pozitiei de comutare                      | Sens canal = sens de curgere                               |
| forma gaurii de flansa                             | F04<br>F05   |
| Diametru interior                                  | 20 mm  |
| diametru nominal DN                                | 25   |
| actionare manuala auxiliara                        | fara   |
| directia de curgere                                | reversibil   |
| presiune nominala ventil                           | 63   |
| moment de actionare                                | 18 Nm  |
| mediu de operare                                   | Inert gases<br>Neutral fluids                              |
| temperatura mediului                               | -10 ... 140 °C   |
| Debit Kv canal T unghiular                         | 10,9 m3/h  |
| Debit Kv canal T drept                             | 22,4 m3/h  |
| Toleranta debit Kv                                 | +/- 20 %   |
| indicatie material                                 | contine substante cu LABS                                  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa  | otel inoxidabil inalt aliat                                |
| cod material carcasa                               | 1.4408   |
| informatii referitoare la material pentru etansari | PTFE   |
| Informatie material bila                           | otel inoxidabil inalt aliat                                |
| cod material sfera                                 | 1.4401   |
| informatii referitoare la material pentru arbore   | otel inoxidabil inalt aliat                                |
| cod referitor la material pentru arbore            | 1.4401   |
| greutate produs                                    | 1.600 g  |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)        | conform directivei europene pentru echipamente de presiune |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 3  |