


# Modul AS-i ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Cod: 542125

FESTO

permite conectarea la 4 senzori si 3 actuatoare, cu tehnologie de conectare M12.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK EX conform reglementarilor UK RoHS
Marcaj KC	KC-EMV
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Gaz categoria ATEX	II 3G
Praf categoria ATEX	II 3D
Certificat ATEX in afara UE	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex ec IIC T4 Gc X
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Protectie la explozie temperatura ambientala	-5°C <= Ta <= +50°C