


Conductor de legatura NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Cod: 542129

FESTO

pentru senzori de proximitate, transmitatori pozitie, comutatori presiune, senzori debit, senzori vizuali si inductivi.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101
pozitie instalare	oricare
Caracteristica cablu	standard
afisarea pozitiei de comutare	nu
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65 IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-5 ... 70 °C
Moment de strangere max.	0.6 Nm la M12x1
raza min. de curbura a cablului	52 mm
greutate produs	26 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M12x1, 5-pin, codificata A
Conexiune electrica 2	Stecker drept, M12x1,4 pin, codificat A
structura cablului	4x0,34
diametrul cablului	5,2 mm
lungimea cablului	0,15 m
sectiunea transversala a conductorului	0,34 mm ²
conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	cu fisa cu filet cu piulita olandeza
culoare carcasa	negru
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	zinc turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
informatii referitoare la material pentru suruburi	zinc turnat sub presiune
informatii material conectori	stecher placat cu aur aliaj de cupru stecher placat cu aur