


Conductor de legatura NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

Cod: 542135

FESTO

pre-asamblat, pentru ventile CPE10/14-M1BH.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101
pozitie instalare	oricare
afisarea pozitiei de comutare	LED
afisarea starii de comutare	LED galben
tensiune nominala de operare DC	24 V
capacitatea curent de sarcina	1 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 50 °C
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Moment de strangere max.	0.6 Nm la M12x1 0.25 Nm la M2
raza min. de curbura a cablului	42 mm
greutate produs	48 g
Conexiune electrica 1	Priza cu cod, model patrat, 2-pin, MSZC
Conexiune electrica 2	Stecker, M12x1,5, 5-pin, codificat A
structura cablului	2 x 0,25 mm ²
diametrul cablului	3,4 mm
lungimea cablului	2,5 m
sectiunea transversala a conductorului	0,25 mm ²
conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	pe ventil magnetic cu surub central M2 cu fisa cu filet
culoare carcasa	negru
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel zinc turnat sub presiune
informatii material conectori	stecher placat cu cositor aliaj de cupru stecher placat cu aur