

bloc de alimentare de la retea SVG-1/230VAC-48VDC-5A


Cod: 542403

Produs in retragere de pe piata

FESTO

cu tensiune nominala la iesire 48 V DC si curent nominal la iesire 5 A.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	125 mm
inaltime	130 mm
lungime	85 mm
pozitie instalare	convectie libera
alimentare primara	cu 1 faza
curent intrare	2,2 - 1,2 A
tensiune nominala la iesire DC	48 V
curent nominal la iesire	5 A
gama de tensiune la intrare AC	100 ... 240 V
rezerva in caz de cadere a retelei	50 ms
frecventa de retea	45 ... 65 Hz
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
temperatura de depozitare	-40 ... 85 °C
umiditatea relativa a aerului	95%
tip de protectie	IP20
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
greutate produs	1.240 g
tip fixare	cu sina tip omega
indicatie material	contine substante cu LABS