


Combinatie aparate preparare MSB4-1/4:C3J2M1D7A1F3-WP

Cod: 542622

FESTO

compus din ventil manual on-off, filtru regulator, ungator, ventil electric on-off, ventil pneumatic soft-start, modul de ramificare cu comutator de presiune dar fara display, placa de montare pe perete.
Presiunea maxima la iesire 9 bar, filtru 40 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de plastic cu cos de plastic, purjare automata, directia curgerii de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	modul de ramificatie ventil de anclansare filtru - regulator cu manometru
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	4,5 ... 10 bar
domeniul de reglare a presiunii	4 ... 9 bar
debit nominal normal	600 l/min
caracteristica bobina	24V DC
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]
temperatura mediului	-10 ... 50 °C -10 ... 50 °C
greutate produs	2.200 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
racord pneumatic 3	G1/4
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC