


Portal liniar DHSL-DGC25-SLT16

Cod: 542984

FESTO

constand din actionare fara tija cu axa de ghidare si mini-sanie compacta, dinamica si precisa. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 1.0
Incarcatura efectiva	0 ... 2 kg
Unitate de actionare, axa Z	SLT-16
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Cursa, axa Z	0 ... 150 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	DGC-25
Sistem de actionare, axa Y	pneumatic
Cursa, axa Y	0 ... 3.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,02$ mm