


# Portal liniar DHSL-2DGE25ZR-DGEA18

Cod: 542997

FESTO

constand din axa electrica cu curea dintata cu axa de ghidare si axa electrica in consola, pozitionare dinamica. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Se comanda ca si kit de montare sau complet montat si instalat. Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 2.0
Incarcatura efectiva	0 ... 4 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGEA-18
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineara cu curea dintata DGEA
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 400 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Unitate de actionare, axa Y	2x DGE-25-ZR-KF
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 2.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,1$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,1$ mm