


Portal liniar DHSL-2DGC25-DGEA25

Cod: 543004

FESTO

constand din actionare fara tija cu axa de ghidare si axa electrica in consola, dinamica si precisa. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 3.0
Incarcatura efectiva	0 ... 6 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGEA-25
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineara cu curea dintata DGEA
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 800 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Unitate de actionare, axa Y	2x DGC-25
Sistem de actionare, axa Y	pneumatic
Cursa, axa Y	0 ... 3.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,02$ mm