

Pick&Place DHSP-HSP25

Cod: 543049


FESTO

Mecanism cu culisa, o actionare pneumatica sau electrica pentru 2 directii de miscare, compact si foarte dinamic.

Interfete definite catre gama Festo de greifare si act. Oscilante.

Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Pick&Place 1.0
Incarcatura efectiva	0 ... 1,6 kg
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Cursa, axa Z	20 ... 70 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	HSP-25
Sistem de actionare, axa Y	pneumatic
Cursa, axa Y	52 ... 170 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,02$ mm