


Conector retea NECU-G78G5-C2

Cod: 543107

FESTO

pentru modulul electric CPX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61984
Aprobare	c CSA us (OL)
Greutate produs	50 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, 7/8", 5-pini
Codificare stechere	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Conexiune electrica 2	clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Capacitatea curent de sarcina	8 A
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Diametru cablu permis	6 ... 12 mm
Sectiune transversala racord	<= 1,5 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-25 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru
Materialul piulitei de legatura	zinc turnat placat cu nichel
Materialul etansarilor	FPM NBR
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu aur