


# Conector retea NECU-G78G4-C2

Cod: 543108

FESTO

pentru modulul electric CPX.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| bazat pe norme                                      | EN 61984   |
| Aprobare  | c CSA us (OL)  |
| Greutate produs                                     | 58,7 g   |
| Conexiune electrica 1                               | Priza dreapta, 7/8", 4 pini  |
| Codificare stechere                                 | ODVA AutoSIG   |
| Conexiune electrica 2                               | clema cu insurubare  |
| Domeniul tensiunilor de operare DC                  | 0 ... 250 V  |
| Domeniul tensiunilor de operare AC                  | 0 ... 250 V  |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C               | 10 A   |
| Rezistenta la tensiune                              | 2,5 kV   |
| Diametru cablu permis                               | 6 ... 12 mm  |
| Sectiune transversala racord                        | <= 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Tip de protectie                                    | IP67   |
| Temperatura mediului                                | -25 ... 80 °C  |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)         | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice         |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B2-L   |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Grad de contaminare                                 | 3  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 1 - Rezistenta redusa la coroziune                                 |
| Materialul carcasei                                 | PA   |
| Culoare carcasa                                     | negru  |
| Materialul piulitei de legatura                     | zinc turnat placat cu nichel                                       |
| Materialul etansarilor                              | FPM<br>NBR   |
| Materialul contactului electric                     | Aliaj de cupru placat cu aur                                       |