


Kit paralel EAMM-U-D32-40A

Cod: 543150

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	2,931 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,05 Nm
Moment de rotatie transferabil	1 Nm
Greutate produs	300 g