


# Kit paralel EAMM-U-D32-32B

Cod: 543152

FESTO

pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
pozitie instalare	oricare
numarul max. de turatii	6.000 1/min
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	0 ... 50 °C
momentul de inertie a masei	2,931 kgmm <sup>2</sup>
moment de actionare gol	0,05 Nm
moment de rotatie transferabil	1 Nm
greutate produs	300 g
indicatie material	contine substante cu LABS