


Kit axial EAMM-A-D40-42B

Cod: 543155

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	12,5 Nm
Greutate produs	340 g
Cod interfata actuator	D40A D40C
Cod interfata, intrare motor	42B
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS