


Kit axial EAMM-A-D60-70A

Cod: 543161

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	17 Nm
Greutate produs	750 g
Cod interfata actuator	D60A D60B D60C
Cod interfata, intrare motor	70A
Indicatie material	conform RoHS