


Kit axial EAMM-A-D60-52C

Cod: 543164

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	17 Nm
Greutate produs	1.020 g
Cod interfata actuator	D60A D60C
Cod interfata, intrare motor	52C
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS