


Kit paralel EAMM-U-E48-70A

Cod: 543234

FESTO

adevat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	71,138 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,3 Nm
Moment de rotatie transferabil	5,5 Nm
Greutate produs	1.300 g
Indicatie material	contine substante cu PWIS