


Piesa racordare KVI-CP-3-SSD

Cod: 543252

FESTO

pentru executia dulapului de comanda.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| tip fixare | cu filet exterior |
| Greutate produs | 48 g |
| Conectare electrica | 5 pini Priza Priza dreapta / Stecher drept M9 stecher |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 60 V |
| Tip de protectie | IP65 IP67 |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Materialul carcasei | Alama nichelat |
| Materialul etansarilor | NBR |
| pozitie instalare | Oricare |