


Module electronice VMPA2-FB-EMG-D2-4

Cod: 543334

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diagnostic	Condition Monitoring Fire intrerupte pe bobina ventilului Scurtcircuit la ventile subtensiune, ventile
Numarul maxim de pozitii de ventile	2
Numarul maxim de bobine de ventil	4
Preluare curent propriu la tensiune de sarcina	23 mA
Preluare curent propriu la tensiune de operare	8 mA
Curent nominal de anclansare la bobina	99 mA pana la 24 ms
Curent nominal la scaderea curentului	18 mA dupa 24 ms
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune (cand e instalat)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	20 g
Materialul carcasei	POM
Indicatie material	conform RoHS