


# nod multipol VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Cod: 543415

FESTO

pentru insule de ventile VTSA si VTSA-F.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	16 cu ventile monostabile 8 cu ventile bistabile
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	539 g
Conectare electrica	Multipin 19 pini stecher conform CNOMO E03.62.530.N
Materialul protectiei	PA
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune