

# Aparat de comanda FED-301


Cod: 543438

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Display si unitate de operare cu afisaj LCD pentru conectarea la sisteme PLC.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	61 mm
inaltime	109 mm
lungime	149 mm
Grosime max. panou	5 mm
Memorie utilizator	512 kByte
Timp real	da
Lista evenimente	256
Memorie retete	32 kByte
Alarmer	1.024
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar culori	negru / alb
Numar de sistem LEDs	4
Afisare	LDC monocrom
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	3,8"
Baterie back-up	3 V / 270 mA Litiu
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	1/4 VGA, 320x240 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	0,4 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 50 °C
aprobare	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
greutate produs	1.000 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata PC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
Interfata programare	9,6 - 38,4 kBd
Interfata PLC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
interfata Ethernet	optional, 10 MBd
tip fixare	montare pe panou
software de programare	FED Designer 6.06 sau mai mult