

# Aparat de comanda FED-5010

Cod: 543448

FESTO

Display si unitate de operare cu afisaj LCD pentru conectarea la sisteme PLC.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	101 mm
inaltime	307 mm
lungime	392 mm
Grosime max. panou	5 mm
Memorie utilizator	32 Mbyte
Timp real	da
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar culori	64 k
Afisare	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	15"
Baterie back-up	3 V / 270 mA Litiu
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	XGA, 1024x768 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	1,5 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 45 °C
aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
greutate produs	3.800 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata printer	RS232 Sub-D cu 15 poli doza
Interfata PLC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
interfata USB	da
interfata Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2. Interfata Ethernet, optic 10 MBd
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS