


Modul de ramificare MS6-A-IPM-80

Cod: 543499

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 156 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de conectare | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul surubului tubular | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul conectorului de modul | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul suruburilor | otel |