

# Aparat de comanda FED-1000

Cod: 543515

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Display si unitate de operare cu afisaj LCD pentru conectarea la sisteme PLC, cu 1 tasta functie.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	91 mm
inaltime	232 mm
lungime	287 mm
Grosime max. panou	5 mm
Memorie utilizator	32 Mbyte
Numar utilizatori LED-uri	1
Numar taste functiuni	1
Timp real	da
Lista evenimente	1.024
Memorie retete	32 kByte
Alarmer	1.024
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar culori	64 k
Numar de sistem LEDs	4
Afisare	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	10,4"
Baterie back-up	3 V / 270 mA Litiu
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	VGA, 640x480 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	1,2 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 45 °C
aprobare	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
greutate produs	2.300 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata printer	RS232 Sub-D cu 15 poli doza
Interfata PC	RS232 Sub-D cu 15 poli

Caracteristica	valoare
	doza
Interfata programare	9,6 - 38,4 kBd
Interfata PLC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
interfata Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2. Interfata Ethernet, optic 10 MBd
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS
software de programare	FED Designer 6.06 sau mai mult
Certificat ATEX in afara UE	NEC 500 Class I, Div. 2