



# Uscator cu membrana MS6-LDM1-1/2-P40

Cod: 543650

FESTO

punct de roua la presiune redusa, cu pahar metallic, directia debitului de la stanga la dreapta.

Atentie: pentru functionarea de durata, fara probleme, a aparatului este absolut necesara prefiltrarea aerului de operare cu un microfiltru de 0,01µm (resturi de particule < 0,1µm, continut ulei rezidual < 0,1 mg/m3)!



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	uscator cu membrana
presiune de operare	3 ... 12,5 bar
Debit nominal	400 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Reducerea punctului de roua al presiunii	20 K
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura medie	2 ... 50 °C
Temperatura mediului	2 ... 50 °C
Greutate produs	1,3 kg
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	Aliaj de aluminiu forjat