



# Uscator membrana MS6-LDM1-1/2-P40-Z

Cod: 543651

FESTO

punctul de roua al presiunii scazut, cu pahar metallic, directia debitului de tranzit de la dreapta la stanga.

Atentie: pentru functionarea de durata, fara probleme, a aparatului este absolut necesara prefiltrarea aerului de operare cu un filtru ultra-fin de 0,01µm (resturi de particule < 0,1µm, continut ulei rezidual < 0,1 mg/m3)!



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
structura constructiva	uscator cu membrana
presiune de operare	3 ... 12,5 bar
debit nominal normal	400 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation not possible
reducerea punctului de roua al presiunii	20 K
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air to ISO8573-1:2010 [1:3:2]
temperatura mediului	2 ... 50 °C 2 ... 50 °C
greutate produs	1,3 kg
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/2
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	aliaj maleabil aluminu