

Uscator cu membrana LDM1-1/2-D-MAXI-1000

Cod: 543669


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Pentru uscarea si curatarea aerului comprimat.

Atentie: pentru functionarea de durata, fara probleme, a aparatului este absolut necesara prefiltrarea aerului de operare cu un microfiltru de 0,01µm (resturi de particule < 0,1µm, continut ulei rezidual < 0,1 mg/m3)!

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	uscator cu membrana
presiune de operare	3 ... 12,5 bar
Debit nominal	1.000 l/min
mediu de operare	Clasa de calitate aer 1:7:1 conform DIN ISO 8573-1
Reducerea punctului de roua al presiunii	17 K
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Temperatura medie	2 ... 50 °C
Temperatura mediului	2 ... 50 °C
Greutate produs	2.250 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	Aliaj de aluminiu forjat