

Uscator cu membrana LDM1-3/4-D-MAXI-300

Cod: 543670


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Pentru uscarea si curatarea aerului comprimat.

Atentie: pentru functionarea de durata, fara probleme, a aparatului este absolut necesara prefiltrarea aerului de operare cu un microfiltru de 0,01µm (resturi de particule < 0,1µm, continut ulei rezidual < 0,1 mg/m3)!

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| marime de fabricatie | Maxi |
| serie | D |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| Structura constructiva | uscator cu membrana |
| presiune de operare | 3 ... 12,5 bar |
| Debit nominal | 300 l/min |
| mediu de operare | Clasa de calitate aer 1:7:1 conform DIN ISO 8573-1 |
| Reducerea punctului de roua al presiunii | 20 K |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 60 °C |
| Temperatura medie | 2 ... 50 °C |
| Temperatura mediului | 2 ... 50 °C |
| Greutate produs | 1.900 g |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii la alegere: |
| Conexiune pneumatica 1 | G3/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G3/4 |
| Materialul carcasei | zinc turnat sub presiune |
| Materialul paharului | Aliaj de aluminiu forjat |