

Cilindru opritor DFST-63-30-Y4-A


Cod: 543744

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu arc, amortizor de soc reglabil la pozitia din fata.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2020. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	30 mm
Diametru piston	63 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	vertical
Mod de functionare	cu simpla actiune cu tragere
Structura constructiva	tija cu parghie basculanta
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
inel magnetic parghie basculanta	pentru senzori inductivi
variante	tija unilaterala
siguranta contra torsiunii/ghidaj	Tija de ghidare
presiune de operare	2 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Fora de soc	5.000 N
Greutate produs	3.500 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
Materialul protectiei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt