


Placa racordare VMPAF-AP-4-1

Cod: 544402

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	47,6 mm
Lungime	107,3 mm
Marimea ramei	10,5 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Conexiune pneumatica 2	M7
Conexiune pneumatica 4	M7
Indicatie material	conform RoHS
Material of connecting plate	Aluminiu turnat sub presiune